



*Está viendo el
producto ideal para
su negocio.*

Presentamos

Jet Towel®

*Adiós toalla de
papel. Bienvenido,*

Jet Towel®



Ahorro en
costos, mejor
para el medio
ambiente

El ahorro en los costos es enorme cuando se consideran todos los aspectos. Cuando el secamanos Jet Towel se usa 200 veces al día, este se paga por sí mismo dentro de un año. Y cada año que usted no usa toallas de papel, se ahorra alrededor de \$1,700 y mas de una tonelada de residuos que pueden afectar al medio ambiente.

Eficiencia energética

Los secamanos Jet Towel Slim, Jet Towel Mini, Jet Towel Smart, de 1,250, 890, y 980 vatios respectivamente, son líderes en su tipo en cuanto a eficiencia energética. Con los calentadores apagados, usan solo 730 y 600 vatios, respectivamente, lo cual significa que emplean hasta un 50% menos energía que los secadores comparables.

Fácil de usar para todos

La abertura mucho más amplia y los detectores especiales para niños hacen que el secamanos Jet Towel sea fácil de usar para todos — incluso más sencillo que usar toallas de papel. Simplemente ponga las manos en la abertura y retírelas. Los niños pueden incluso poner sus manos en los costados. ¿Qué podría ser más sencillo que eso?





Higiénico

El secamanos Jet Towel se utiliza sin contacto y toda el agua se recoge higiénicamente en nuestro innovador tanque de drenaje. Se aplican aditivos antimicrobianos a las superficies que entran en contacto con el agua para mantenerlas seguras y limpias.



*Los canales separados del aire y agua proporcionan aire fresco para secar las manos mientras que el tanque de drenaje impide que el agua escurra por las paredes y pisos, donde pueden crecer **moho y bacterias**.*

Mientras más seca, más ahorra.

Es sorprendente lo que puede ahorrar con el tiempo.

Uso en el baño

FRECUENCIA DE USO EN EL BAÑO	200 usos/día
DÍAS DE FUNCIONAMIENTO	365 días/año
TOALLAS DE PAPEL CONSUMIDAS	2 hojas/uso


Costos eléctricos

TARIFA ELÉCTRICA	\$0.13/kwh
SUMINISTRO DE RESERVA (w)	Jet Towel Slim: 2 w Jet Towel Mini: 1 w Jet Towel Smart: 0.5w

Costo estimado de funcionamiento

	POR DÍA	POR AÑO
JET TOWEL SLIM (AJUSTE ALTO)	\$0.09	\$31.93
JET TOWEL MINI (AJUSTE ALTO)	\$0.07	\$24.77
JET TOWEL SMART (AJUSTE ALTO)	\$0.07	\$24.77
TOALLA DE PAPEL (\$0.01/HOJA)	\$4.00	\$1,460.00

Costo estimado de funcionamiento anual y rentabilidad de la inversión



Fórmula de cálculo: Jet Towel

Costos iniciales: Precio unitario + costo de instalación

Consumo de energía: Suministro de funcionamiento + suministro de reserva

Energía de funcionamiento: Consumo de energía (kW) x tiempo de secado / 60 segundos / 60 minutos x

Frecuencia de uso en el baño x días de funcionamiento x tarifa eléctrica

Suministro de reserva: Consumo de suministro de reserva (kW) x días de funcionamiento x horas de reserva x tarifa eléctrica

Secador de manos de Alta velocidad serie *Smart*




JT-SIAP-S-NA

Las nuevas secamanos Smart hace que sus manos se sequen debajo de la unidad sin dejar residuos. A pesar de que no tiene un tanque de drenaje para estos modelos, el aire que circula directamente en el área inferior del secamanos mantiene los pisos secos y libres de cualquier derrame. El aire que circula tampoco es directo al usuario de tal manera que evita que su ropa se moje.



La unidad no toma aire por la parte inferior, como otras marcas, sino por los lados, evitando el crecimiento de hongos y bacteria adquirido en los pisos. El Mitsubishi Smart se mantiene siempre limpio por adentro y por afuera.



El Mitsubishi Smart es solo 62 dB lo cual significa más silencioso que otros secadores de manos en el mercado y consume menos de el tercio de electricidad.



El secamanos Smart ofrece colores y logos personalizados en pedidos al por mayor. Negocios con varias sucursales como restaurantes, almacenes y hoteles pueden utilizar su marca o logo en el producto y mantener consistente su línea de marca a través de todas sus aplicaciones.



Silencioso

Todos quieren un secamanos silencioso. Jet Towel es el más silencioso en su clase. Las innovaciones en el diseño del cuerpo y la boquilla reducen los remolinos de aire formando un secador silencioso y rápido.

Innovación de Mitsubishi

Jet Towel pone 20 años de innovación de Mitsubishi a trabajar para usted en 10 segundos a 235 mph. Sencillamente es una solución más inteligente cuando compare los costos y las ventajas de Jet Towel, verá porqué es hora de deshacerse de la toalla de papel para siempre.



Jet Towel Slim Blanco
JT-SB116JH-W-NA



Jet Towel Slim Gris
JT-SB116 JH2-S-NA



Jet Towel Smart Gris
JT-SIAP-S-NA



Jet Towel
Mini
JT-MC106 G-W-NA



Juego Jet Towel
Mini ADA
JT-MC106-ADA

Comuníquese con nosotros

Jet Towel es sencillamente una solución más inteligente, más eficiente, más económica y ecológica. Para obtener más información, ingrese a mitsubishielectric.com/bu/handdryer o llámenos al (800) 433-4822.

Serie Slim



JT-SB116 JH2-S-NA (Gris)
JT-SB116 JH-W-NA (Blanco)

Serie Mini



JT-MC106 G-W-NA (Blanco)

Serie Smart



JT-SIAP-S-NA (Gris)

Especificaciones

Series	Modelo	Color	Voltaje	Calentador	Tiempo de secado (segundos)	Flujo de aire (mph)	Voltaje de aire (CFM)	Vatios	Corriente nominal (A)	Sonido (dB)	Tipo de motor	Dimensiones (W/D/H)	Peso(lb)
Slim	JT-SB116 JH2-S-NA	Gris	115 VAC	ON	9-11	235	109	1250	11.4	59	Brushless DC	w: 11-13/16" d: 8-5/8" h: 26-3/8"	26.5
				OFF				730					
	JT-SB116 JH-W-NA	Blanco		ON				1250					
				OFF				730					
Mini	JT-MC106 G-W-NA	Blanco		ON	13-15	335	46	890	7.6	64		w: 9-7/8" d: 6-11/16" h: 18-7/8"	11.5
				OFF				600					
Smart	JT-SIAP-S-NA	Gris*		ON	9-12	353	60	980	62	62		w: 9-3/4" d: 6-1/4" h: 10"	9.9
				OFF				730					

* Personalizado, disponible en dos tonos de color. Contáctese con las oficinas de ventas de Mitsubishi Electric para más detalles.



JetTowel.com

800 433 4822
1340 Satellite Boulevard
Suwanee, GA 30024

